




HR 1200

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 20
HR 1200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR 1300

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1300.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1300	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 22
HR 1300 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
HR 1300 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
HR 1300 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA